


## Оплетка для снятия припоя, материал медь, длина 1,5м диаметры: 1,0 \ 1,5 \ 2,0 \ 2,5 \ 3,0 мм




### Описание

Оплетка предназначена для удаления припоя при выпаивании радиокомпонентов. Представляет собой оплетку из тонкой медной проволоки, покрытой специальным флюсом. Для удобства работы выпускаются различные диаметры: 1 \ 1,5 \ 2,0 \ 2,5 \ 3,0 мм. Длина намотки 1,5 м. Это количество рассчитано на значительный объем работ. Оплетка прикладывается к расплавленному припою, паяльник должен при этом находиться в области пайки, далее оплетка насыщается излишками припоя. После чего эта часть ленты отрезается. Упаковка ленты представляет собой пластиковую катушку белого цвета, которую удобно хранить. Конструкция катушки надежно защищает ленту от механических воздействий. Случайно повредить ленту будет практически невозможно. На упаковку нанесена наклейка с информацией о параметрах изделия.


Приложить оплетку к месту, где требуется удалить припой, и сверху поднести жало паяльника.




В процессе нагрева припой впитывается в оплетку за счет капиллярного эффекта.



После выполнения работ необходимо отрезать насыщенную припоем часть оплетки.



Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



Сеть магазинов

**КВАРЦ**

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16  
телефон: +7(495)963-6120  
факс: +7(495)963-4994  
e-mail: [quartz1@quartz1.ru](mailto:quartz1@quartz1.ru)

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31  
телефон: +7(495)788-8899 *многоканальный*  
e-mail: [mgz@quartz1.ru](mailto:mgz@quartz1.ru)  
<http://www.quartz1.com>